



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 13



Beställningsdata

Ordernummer	232274 13
GTIN	4062406105990
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 114,3 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Spännskruvar	232990 TX8
Effektiv längd L_1	114,3 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar