



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 18



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 232274 18 |
| GTIN | 4062406106003 |
| Artikelklass | 22G |

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 273,1 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------|
| Spännskruvar | 232990 TX9 |
| Effektiv längd L_1 | 273,1 mm |
| Diameterområde D_c | 18 - 24 mm |
| morsekona MK storlek | 3 |
| Antal skär Z | 2 |
| Utförande | 8×D |
| Skaft | Morsekona |
| Invändig | ja |

Produktlag

Vändskärsborrar