

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232272 25
GTIN	4062406105891
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 85,7 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX15
Effektiv längd L_1	85,7 mm
morsekona MK storlek	4
Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar