

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232272 18
GTIN	4062406105884
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 69,8 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	18 - 24 mm
morsekona MK storlek	3
Effektiv längd L_1	69,8 mm
Spännskruvar	232990 TX9
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar