

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 18
GTIN	4062406106065
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena f med 10 % och  $v_c$ -värdena med 30 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 18 - 24 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 288 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX9
Diameterområde $D_c$	18 - 24 mm
Effektiv längd $L_1$	288 mm
morsekona MK storlek	3
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

