

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 12
GTIN	4062406106041
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Sänk matningsvärdena f med 10 % och v<sub>c</sub>-värdena med 30 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 144 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX7
Diameterområde D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	144 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

