

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232274 36
GTIN	4062406106027
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

För hål upp till noggrannhet IT10.

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

**Teknisk beskrivning**

morsekona MK storlek	4
Diameterområde $D_c$	36 - 47 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd $L_1$	349,3 mm
Antal skär $Z$	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

