

**Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232275 48
GTIN	4062406106096
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

För hål upp till noggrannhet IT10.

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena f med 10 % och v_c -värdena med 30 %.

Teknisk beskrivning

morsekona MK storlek	5
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Effektiv längd L_1	576 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar