



Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 12



Beställningsdata

Ordernummer	232273 12
GTIN	4062406105921
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd L_1 : 60,3 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	60,3 mm
morsekona MK storlek	2
Spännskruvar	232990 TX7
Diameterområde D_c	12 - 12,5 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

