



## Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 12



### Beställningsdata

Ordernummer	232274 12
GTIN	4062406105983
Artikelklass	22G

### Beskrivning

#### Utförande:

Med invändig kylning.

#### OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 111,1 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

### Teknisk beskrivning

Diameterområde $D_c$	12 - 12,5 mm
Effektiv längd $L_1$	111,1 mm
morsekona MK storlek	2
Spännskruvar	232990 TX7
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar