



## Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 48



### Beställningsdata

Ordernummer	232273 48
GTIN	4062406105976
Artikelklass	22G

### Beskrivning

#### Utförande:

Med invändig kylning.

#### OBS!:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 48 - 65 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 231,8 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd $L_1$	231,8 mm
morsekona MK storlek	5
Diameterområde $D_c$	48 - 65 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

