

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, elektriskt höjdreglerbar, Bambuskiva, 20x20G, Skivans längd: 2000/DEmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 923291 2000/DE |
| GTIN | 4062406103248 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 1 par knutplåtar för förstävning. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 elektriskt höjdjusterbara stödben, 1 par skarvplåtar, lådhurts, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------|
| höjdställningsområde | 850 - 1050 mm |
| arbetskiva längd | 2000 mm |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |
| lådornas effektiva bredd | 500 mm |
| Anslutningsspänning | 250 V |
| lådurts effektiv höjd | 225 mm |
| ComfortClose | nej |
| lådurtsens höjd | 300 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| vikt | 104 kg |
| lådornas effektiva bredd i G | 20 |
| lådurtsens bredd | 600 mm |
| maximal bärförmåga | 400 kg |
| Serie | vario |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| lyfthastighet | 9 mm/s |
| lådurtsens djup | 650 mm |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Antal lådor | 2 |
| IP-skyddsklass | IP 20 |
| Energiförsörjning | Batteridrivna |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| märkspänning | 250 V |
| Kontakttyp ingång | F |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |

| | |
|---|--|
| Höjjustering arbetsplats | 850-1050 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg |
| Utförande höjinställning | elektrisk |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Cylinderlås | modulär låscynder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 20×20G |
| Produktslag | Arbetsbänk |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Låda lådans fronthöjd 150 mm | 927800 150 |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm | 927800 75 |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |