

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, elektriskt höjdregerbar, Multiplexboks-kiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/DEmm****Beställningsdata**

Ordernummer	923294 1000/DE
GTIN	4062406103255
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

**leveransinnehåll:**

2 elektriskt höjjusterbara stödben, 1 par skarvplåtar, låd hurts, bänkskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens höjd	300 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal lådor	2
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens bredd	600 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Serie	vario
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
vikt	74 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	20
maximal bärförmåga	400 kg
lyfthastighet	9 mm/s
Anslutningsspänning	250 V
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	F

märkspänning	250 V
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150