

**2K-lim, Tillverkar-ID: DP8405****Beställningsdata**

Ordernummer	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur. Segelastiskt och slagttåligt akrylatlim, lämpligt för höghållfast limning av plaster som ABS, PC, PMMA, PVC etc. samt av metaller.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN10 och blandningsrör nr 083375 storlek MIXER.

Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
Farlighetsmärkning	GHS07 Försiktighet
Farlighetsmärkning	GHS09 miljöfarlig
skärdraghållfasthet	17 N/mm ²
tillverkarens beteckning	DP8405
Dynamisk viskositet	50000 mPas

Färg	grön
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Draghållfasthet	30 N/mm ²
Egenskap	neutral lukt
Egenskap	segelastisk
Bearbetningstemperatur	20 °C
Kemisk bas	Akryl
temperaturområde	-40 °C
lagringstemperatur	15 °C
Påfyllningsvolym	45 g
lämpligt för användningsområde	pulverlackerade ytor
Form	flytande
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Plast
Densitet	1,07 g/cm ³
fullhärdat efter	15 min
handfast efter	14 - 16 min
Största spaltmått	0,3 mm
tål stötar och vibrationer	ja
Överlappningshållfasthet	30 N/mm ²
Produktslag	Tvåkomponentlim

Tillbehör

2-komponents limtillbehör Utförande MIXER	083375 MIXER
2-komponents limtillbehör Utförande KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Handdoseringspistol Utförande PISTOLE	083373 PISTOLE