

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, elektriskt höjdreglerbar, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	923297 1500/DE
GTIN	4062406103293
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Steglöst elektriskt höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt. Ansluten effekt 250 V / 50 Hz med högst 340 W. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 elektriskt höjdjusterbara stödben, 1 par skarvplåtar, lådhurts, bänkskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, sidoinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Levereras omonterade. Läget Handknapp kan väljas fritt. Vid raduppställning måste ovillkorligen glidplåt nr 927220 användas.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens bredd	600 mm
maximal bärförmåga	400 kg
arbetskiva längd	1500 mm
ComfortClose	nej
lådurts effektiv höjd	225 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjdställningsområde	850 - 1050 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens djup	650 mm
lyfthastighet	9 mm/s
Antal lådor	2
Anslutningsspänning	250 V
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	90 kg
lådurtsens höjd	300 mm
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk