

Garant

Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok, djup 750 mm, Skivans längd: 1250mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	926081 1250
GTIN	4062406106287
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

OBS!:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

Teknisk beskrivning

Längd	1250 mm
Tjocklek	50 mm
Beläggning arbetskiva	Lackerad med färglös lack
Material arbetskiva	Multiplex-bok
vikt	35,7 kg
Produktnamnsattribut	djup 750 mm
Djup	750 mm
Produktslag	Bänkskiva

