

Garant**Arbetskiva av Multiplex-bok klädd med stålplåt, djup 750 mm, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	926121 1500
GTIN	4062406106393
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

OBS!:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

Teknisk beskrivning

Material arbetskiva	Multiplex-bok
Tjocklek	50 mm
Beläggning arbetskiva	Förzinkad stålplåt
Längd	1500 mm
Beläggningstjocklek	2 mm
Produktnamnsattribut	djup 750 mm
Djup	750 mm
Produktslag	Bänkskiva

