

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga konisk form, HSK-A 100, Gänga M × Längd L1: M12X150****Beställningsdata**

Ordernummer	307046 M12X150
GTIN	4062406106980
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt utförande.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

gängaM	M12×150
Effektiv längd L ₁	150 mm
utkragningslängd A-mått	179 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	10 mm
Håldiameter D ₁	12,5 mm
Utvändig-Ø D	40 mm

fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga