

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga konisk form, HSK-A 100, G nga M x L ngd L1: M16X100****Best llningsdata**

Ordernummer	307046 M16X100
GTIN	4062406107000
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Koniskt utf rande.

Med Balluff/RFID-chip-h l.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301358, reducering nr 301359, kylv tsker r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

F sten av massiv h rdmetall resp. f rl ngningar f r inskrivningsfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

Utv�ndig-� D	36 mm
Effektiv l�ngd L ₁	100 mm
L ₂	10 mm
H�ldiameter D ₁	17 mm
� D ₂	29 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	129 mm
g�ngaM	M16x100

fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga