

**ER-hylschuckar Form AD, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300475 16
GTIN	4062406107024
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.

HOLEX –

precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 16

Reservmutter HOLEX nr 309580: 16

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 10 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	16

Utvändig-Ø D	28 mm
Reservmutter HOLEX nr 309580	16
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spänntångsats HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309402 7
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotskning nom. spänn-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309403 4

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309371 7
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309403 9
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm	309370 5
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40

ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309371 9
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-hylsmutter High Speed för ER 16	309610 16
ER-hylsmutter för ER 16	309580 16
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-glidlagerhylsmutter för ER 16	309612 16
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm	309370 8
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm	309370 9
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 1 mm	309370 1

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309371 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck för ER 16	309617 16
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	309404 7
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309371 4
	309445 3,5

ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 3,5 mm

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spännstångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännstångsats HP med tätning (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spännstång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309371 5
Dragtapp Hurco 90° med passning och håll tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
	309403 4,5

ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309403 6
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spännstång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309371 6
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spänn-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 200 Nm	656050 200
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännstång HP nom. spänn-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6

ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spänntång HP nom. spann-Ø d 2 mm	309370 2
ET-spännhylsa med radialutjämnning för gängskärning och brotschning nom. spann-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
Momentinsats för ER-minimuttrar för ER-hylschuckar 16	309745 16
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 10 mm	308901 10
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spann-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning nom. spann-Ø d 4,5 mm	309402 4,5