

Garant GRIDLINE

**Vätskeskåp med plastdunkar, höjd mm/antal oljedunkar: 1500/14****Beställningsdata**

Ordernummer	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil stålplåtskonstruktion med förstärkta svängdörrar, kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Alla skåpstommar är försedda med en **enkeldragsäkring**. Tack vare enkeldragsäkringen kan bara en låda i sänder öppnas. Risker för att skåpet ska välta är därför minimal. Montering av utdragshyllor och lådor i 25 mm raster.

Vätskeskåp, försett med oljedunkar av **plast** (nr 980060).

**Beläggning:**

Antal utdragbara hyllor: 3  
antal oljedunkar (10 liter): 10  
antal oljedunkar (25 liter): 4  
antal oljeuppsamlingstråg: 1

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Skåpet kan också användas utan oljedunk. Inredning efter behov: Lämpliga utdragshyllor se nr 980052.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	1350 mm
Bredd	750 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	1500 mm
Djup	700 mm
vikt	136 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Oljeskåp