

Garant GRIDLINE

Vätskeskåp tomma, höjd mm/antal oljedunkar: 1500**Beställningsdata**

Ordernummer	980032 1500
GTIN	4062406107055
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stålplåtskonstruktion med förstärkta svängdörrar, kan låsas med skjuthandtag med **cylinderlås**. Alla skåpstommar är försedda med en **enkeldragsäkring**. Tack vare enkeldragsäkringen kan bara en låda i sänder öppnas. Risker för att skåpet ska välta är därför minimal. Montering av utdragshyllor och lådor i 25 mm raster.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Skåpet kan också användas utan oljedunk. Inredning efter behov: Lämpliga utdragshyllor se nr 980052.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 1500 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 1350 mm

vikt: 77 kg

Teknisk beskrivning

höjd	1500 mm
vikt	77 kg
effektiv höjd	1350 mm
Djup	700 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bredd	750 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Oljeskåp