

**seghärdad spårklack, Spårbredd S: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	313805 12
GTIN	2050001929860
Artikelklass	33T

Beskrivning**Utförande:**

Precisionslipade och seghärdade.

Passar till:

Fabrikat Röhms KFD-HE.

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

höjd H	18,5 mm
Hålavstånd b	20 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
passar för fabrikat Röhms KFD-HE	170
Gänga G	M10

Steghöjd h	7,5 mm
Spårbredd S	12 mm
Produktslag	Spårklack