



Nålmärkare FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift, batterikapacitet: 2X4Ah



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------|
| Ordernummer | 085761 2X4 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 04F |

Beskrivning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).

- **Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.**
- **Enkelt och intuitivt användbart program med lösenordsskydd.**
- **Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.**
- **Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.**
- **Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.**
- **Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.**
- **Rundtdelmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.**
- **Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)**
- **Inkl. Komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)**
- **Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.**
- **Finns på 15 språk.**
- **Färgdisplay med hög upplösning.**
- **Förhandsgranskning för säkra märkningar.**
- **Slaghållfast hölje.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extremt smidigt, 100 % mobilt **sladdlöst handmärkningssystem** med integrerad knappsats och högupplöst LC-färgdisplay.

Märkningsfält: 120 × 45 mm.

- **Stabilare styrsystem.**
- **Slagmagnet, extra stark (tillval).**

leveransinnehåll:

Inklusive mobilt verktyg, märknål 90° i solid hårdmetall, inställningsvinkel med halskyddande beläggning, inställningstolk och väska, **2×18 V li-ionbatterier**, laddare.

maximal markeringsfälthöjd: 45 mm

batterikapacitet: 4 Ah

märkspänning: 18 V

vikt inklusive batteri: 3,2 kg

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| batterikapacitet | 4 Ah |
| tillverkarens beteckning | FlyMarker® mini 120/45 |
| Batterityp | Litiumjon |
| Antal ingående batterier | 2 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| märkspänning | 18 V |
| vikt inklusive batteri | 3,2 kg |
| maximal markeringsfältbredd | 120 mm |
| maximal markeringsfälthöjd | 45 mm |
| Produktslag | Nålmärkare |

Tillbehör

| | |
|------------------------|------------|
| Utbytesbatteri Typ 4AH | 085765 4AH |
|------------------------|------------|