

Garant**Lamellslipskiva special (ZA) med lamellutstick, Ø 115 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	566290 40
GTIN	4045197720412
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Lamellrondell med **extra stort lamellutstick (10 mm)**. Hög slipeffekt och lång utslitningstid tack vare **zirkoniumoxid (ZA)** i hög kvalitet på robust blandväv. Med slipande beläggning för sval slipning.

- **Konvex form – för kant-/svets slipning och yt slipning med arbetsvinkel 15 – 25°.**

Användningsdata:

Perfekt för varierande slipningsarbeten vid **yt- och konturslipning** och för bearbetning på **svåråtkomliga ställen** som t.ex. slipning av kälsvetsar.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	snedställd med lamellutstick
Kornstorlek	40
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	mindre lämplig		
torrt	lämplig		