



Skruvlåsning, 50 ml, tillverkarens beteckning: 32-18



Beställningsdata

Ordernummer	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Artikelklass	08G

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Låghållfast, enkel demontering, för alla metaller, utan beteckning.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	6 - 10 Nm
tillverkarens beteckning	32-18
för gängstorlek M upp till	M12

lagringstemperatur	20 °C
lämpligt för material	metall
Största spaltmått	0,1 mm
Form	flytande
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Färg	violett
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	förmonterade skruvförband
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Egenskap	tätande
Egenskap	förhindrar hopskärning
Egenskap	vibrationstålig
Påfyllningsvolym	50 ml
temperaturområde	-55 - 150 °C
Flampunkt	100 °C
för gängstorlek tum	3/4 tum
fullhärdat efter	3 - 6 h
handfast efter	15 - 20 min
Dynamisk viskositet	120 - 170 mPas
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	låg hållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

Tillbehör

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens
produkt nummer 7063

083392 7063

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärstorlek 50 ml

083344 50

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens
produktnummer 7061

083391 7061