

**Skruvlösning, 50 ml, tillverkarens beteckning: 55-03****Beställningsdata**

Ordernummer	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Artikelklass	08G

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglösning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).

Medelhållfast, kan användas som skruvlösning och gängtätning, upp till 200 °C, även för passiva material, utan beteckning.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkring påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

för gängstorlek M upp till	M36
tillverkarens beteckning	55-03

minimalt lossningsmoment	18 - 23 Nm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Största spaltmått	0,25 mm
Flampunkt	100 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för material	metall
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Färg	blå
lagringstemperatur	20 °C
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	oljiga ytor
temperaturområde	-55 - 200 °C
Form	flytande
Egenskap	tätande
Egenskap	märkningfri
Egenskap	tixotrop
Egenskap	förhindrar hopskärning
Egenskap	vibrationstålig
fullhärdat efter	1 - 3 h
handfast efter	10 - 20 min
Dynamisk viskositet	900 - 1500 mPas
Demontering	med normala verktyg
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

Tillbehör

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens
produktnummer 7061

083391 7061

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens
produktnummer 7063

083392 7063

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärstorlek 50 ml

083344 50