

Garant**Hörnarbetsskiva av krysslimmad bambu, Passar för anslutningsskivdjup: 800mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 926302 800 |
| GTIN | 4062406215156 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 1000×1000×50 mm med 45° sned kant, utskuren för att ge **800 mm skivdjup**.

Passar till:

Stödben nr 927000 – 927042, nr 927062 – 927068.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--|
| Arbetsskiva ovansida | slipad, oljat utan att efterlämna några spår |
| Passar för anslutningsskivdjup | 800 mm |
| Sneda hörn | 45° |
| Material arbetsskiva | bambu-lameller krysslimmade |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Produktslag | Bänkskiva |

Tillbehör

| | |
|---------------------|------------|
| Stödben höjd 650 mm | 927000 650 |
| Stödben höjd 900 mm | 927000 900 |

| | |
|--|-------------|
| Indraget stödben Högt stödben 900 mm | 927040 900 |
| Indraget stödben Högt stödben 800 mm | 927040 800 |
| Stödben höjd 800 mm | 927000 800 |
| Hörn-medieskenaför individuell inredning Passar för typ 1000 | 928421 1000 |
| Stödben höjd 750 mm | 927000 750 |
| Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1 | 926403 1 |