

Garant**Hörnarbetsskiva av krysslimmad bambu, Passar för anslutningsskivdjup: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	926302 750
GTIN	4062406107123
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Storlek 1000×1000×50 mm med 45° fas, utlöpande till **750 mm skivdjup**.

Passar till:

Stödben nr 927000 – 927042, nr 927062 – 927068.

Teknisk beskrivning

Arbetsskiva ovansida	slipad, oljat utan att efterlämna några spår
Material arbetsskiva	bambu-lameller krysslimmade
Passar för anslutningsskivdjup	750 mm
Sneda hörn	45°
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Bänkskiva

Tillbehör

Stödben höjd 650 mm	927000 650
Stödben höjd 800 mm	927000 800

Indraget stödben Högt stödben 800 mm	927040 800
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Hörn-medieskenaför individuell inredning Passar för typ 1000	928421 1000
Stödben höjd 750 mm	927000 750
Indraget stödben Högt stödben 900 mm	927040 900