

**Bygelmikrometer, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**leveransinnehåll:**

Bygelmikrometer utan inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans Ø	18,5 mm
mätområde	25 - 50 mm
Kalibrering	B1
felgräns	2 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------