



Gängmätningstrådsats, Tråd-Ø: 1,650mm



Beställningsdata

Ordernummer	422490 1,650
GTIN	2050001940926
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförokromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindel.

Användningsdata:

För bestämning av flank-Ø för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.

leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

OBS!:

Mätspindel-Ø måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivning

för gängor	M18 / M20 / M22
för gängstigning P	2,5
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1	19,037 / 21,163 / 23,163 mm
Tråd-Ø	1,65 mm
felgräns	± 1 µm
förpackning	Stabil box

Kalibrering	L16
Produktslag	Gängmätningstråd
För spindel-Ø	6,35 mm
För spindel-Ø	6,5 mm
För spindel-Ø	6,8 mm
För spindel-Ø	7,5 mm
För spindel-Ø	8 mm

Tjänster

KalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028910 GMD