

**Bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 420450 75-100 |
| GTIN | 7630041104110 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Bygelmikrometer utan inställningsmått.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------|
| spindel-Ø | 6,5 mm |
| Mättrummans Ø | 18,5 mm |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| mätområde | 75 - 100 mm |
| avläsning | 0,01 mm |
| Kalibrering | B1 |
| felgräns | 3 µm |
| Norm | DIN 863 |
| Mätteknik | analog |

| | |
|-------------|-----------------|
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Bygelmikrometer |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm | 022010 100 |
| KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm | 022000 100 |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| inställningsmått totallängd 75 mm | 421100 75 |
|-----------------------------------|-----------|