

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 008338****Beställningsdata**

Ordernummer	078321 008338
GTIN	4007841008338
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Elektroniskt reglerad varmluftfläkt med steglös luftflödesreglering.

Högklassig stavvarmluftpistol HG 2620 E för professionella tillämpningar.

- **Enkelt utbytbar anslutningskabel.**
- **Keramikvärmeelement, utbytbar, cirka 800 timmars livslängd.**
- **Luftryck upp till 4000 Pa.**
- **Temperaturinställning från 50 till 700 °C med styrspak.**
- **Luftmängdreglering från 150 till 500 l/min.**
- **Återstartspärr.**
- **Avsvalningssteg.**
- **LCD-display och restvärmeindikering.**

Användningsdata:

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	2300 W
lufttemperatur	50 - 700 °C
vikt	840 g
tillverkarens beteckning	HG 2620E
luftvolymström	150 - 500 l/min
Energiförsörjning	Nätdriven

Produktslag

Varmluftpistol

Tillbehör

Temperaturskanner HL Scan Typ 014919	078326 014919
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Sats med varmluftstillbehör12 delar Typ 075569	078329 075569