

3M Scotch-Brite™

Slipnylonrondell med karborr GB-DH, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 80**Beställningsdata**

Ordernummer	566903 80
GTIN	50048011603365
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med karborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med karborrsliptallrik nr 566965**).

Mycket **aggressiv slipnylonskiva** med hög kantstabilitet. De inarbetade **keramikornen (CER)** möjliggör stor avverkning. **Optimal för förbättring av råhetsdjupet efter förslipning med Cubitron™ II.**

Användningsdata:

Brett användningsområde: allt från lätt avverkning till **övergångar** i ett och samma arbetssteg. Perfekt för **slipning av små svetsfogar och svetspunkter** samt för **grövre rengöring och gradning**. Ingen underslipning av ytan.

På vinkelslipar med karborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	80
finhetsgrad	mkt grov
Utförande	En coarse heavy duty
Färg	röd
skiv-Ø	125 mm
Serie	GB-DH
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
tillverkarens beteckning	GB-DH
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		

Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14 Utvändig Ø 125 mm	566965 125
Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 125 mm	566960 125