



## Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitmutterverktyg FireFox®, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	770515 1
GTIN	4007081920841
Artikelklass	74A

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetstryck 5–7 bar. Automatisk fastsättning så snart blindnitmuttern med ett lätt tryck sätts mot gängstiftet. Extremt ekonomiskt arbetssätt tack vare snabb fastsättning och blixtnabb nitningsprocess.

#### leveransinnehåll:

Två montagenycklar NV 24/27, 1 sexkantnyckel NV 4, 1 flaska hydraulolja 100 ml, 1 oljepåfyllningsbehållare. Munstycke och gängstift M3, M4, M5, M6.

#### OBS!:

Reservmunstycken kan beställas under nr 770516. För blindnitmuttrar från M3 till M6 i alla material utom M6 rostfritt stål.

### Teknisk beskrivning

slaglängd	7,5 mm
vikt	1,96 kg
luftförbrukning per nitningsprocess (beroende på gängan)	max 2 l

slanganslutning	6 mm
för blindnitmuttrar av stål/aluminium	M3 – M6
inställbar nitningskraft, max. vid 5 bar	12000 N
för blindnitmuttrar av alla material	M3 – M6
slanganslutning	1/4 tum
Produktslag	Blindnitapparat

## Tillbehör

Reservmunstycke med gängstift Typ M3	770516 M3
Reservmunstycke med gängstift Typ M5	770516 M5
Reservmunstycke med gängstift Typ M4	770516 M4
Reservmunstycke med gängstift Typ M6	770516 M6