



Kombi-fyrbackschuck, cylindriskt fäste Cylindriskt fäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A / kona: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	315635 125
GTIN	5907412202808
Artikelklass	36B

Beskrivning

Förklaringstext:

Individuell inställning av kombinerade backar

Självcentrerande inställning av backar

Användningsdata:

Kombinerad fastspänning genom två olika backinställningar:

a) Centrisk justering av grundbackar (spiralhjul);

b) Individuell justering av överbackar.

Därigenom kan ojämnt formade arbetsstycken spännas fast som på en planskiva. Spiralhjulet för backinställning är **härdat**, spiralens flanker och grundbackarnas gängspår är slipade **på båda sidorna**.

Med cylindriskt centreringsfäste DIN 702-4. Chucken monteras på en fläns från baksidan med skruvar och flänsen sätts fast på spindeln.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Gjutgods

leveransinnehåll:

Inklusive:

1 sats = 4 härdade grundbackar.

1 sats = 4 härdade vändbara backar (kan användas som inner- och ytterbackar).
1 chucknyckel.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	125 mm
Öppning E	38 mm
Chuckfyrkantnyckel K	9 mm
Hålcirkel F	108 mm
Höjd utan backar H ₁	75 mm
Höjd med backar H ₂	95 mm
vikt	6 kg
styrnings-Ø B	95 mm
Styrningsdjup C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Produktslag	Kombi-fyrbackschuck