



## Kombi-fyrbackschuck, cylindriskt fäste Cylindriskt fäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A / kona: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	315635 200
GTIN	5907412202822
Artikelklass	36B

### Beskrivning

#### Förklaringstext:

**Individuell inställning av** kombinerade backar

**Självcentrerande** inställning av backar

#### Användningsdata:

Kombinerad fastspänning genom två olika backinställningar:

**a) Centrisk justering av grundbackar (spiralhjul);**

**b) Individuell justering av överbackar.**

Därigenom kan ojämnt formade arbetsstycken spännas fast som på en planskiva. Spiralhjulet för backinställning är **härdat**, spiralens flanker och grundbackarnas gängspår är slipade **på båda sidorna**.

**Med cylindriskt centreringsfäste DIN 702-4.** Chucken monteras på en fläns från baksidan med skruvar och flänsen sätts fast på spindeln.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Gjutgods

#### leveransinnehåll:

Inklusive:

1 sats = 4 härdade grundbackar.

1 sats = 4 härdade vändbara backar (kan användas som inner- och ytterbackar).  
1 chucknyckel.

## Teknisk beskrivning

Höjd med backar H <sub>2</sub>	127 mm
styrnings-Ø B	160 mm
Styrningsdjup C	5 mm
Öppning E	55 mm
Utvändig Ø A	200 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	96 mm
Chuckfyrkantnyckel K	11 mm
vikt	19 kg
Hålcirkel F	176 mm
Norm	DIN 702-4
Produktslag	Kombi-fyrbackschuck