



## Kombi-fyrbackschuck, cylindriskt fäste Cylindriskt fäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A / kona: 250mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 315635 250    |
| GTIN         | 5907412202839 |
| Artikelklass | 36B           |

### Beskrivning

#### Förklaringstext:

**Individuell inställning av** kombinerade backar

**Självcentrerande** inställning av backar

#### Användningsdata:

Kombinerad fastspänning genom två olika backinställningar:

**a) Centrisk justering av grundbackar (spiralhjul);**

**b) Individuell justering av överbackar.**

Därigenom kan ojämnt formade arbetsstycken spännas fast som på en planskiva. Spiralhjulet för backinställning är **härdat**, spiralens flanker och grundbackarnas gängspår är slipade **på båda sidorna**.

**Med cylindriskt centreringsfäste DIN 702-4.** Chucken monteras på en fläns från baksidan med skruvar och flänsen sätts fast på spindeln.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Gjutgods

#### leveransinnehåll:

Inklusive:

1 sats = 4 härdade grundbackar.

1 sats = 4 härdade vändbara backar (kan användas som inner- och ytterbackar).  
1 chucknyckel.

## Teknisk beskrivning

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Öppning E                       | 76 mm               |
| Hålcirkel F                     | 224 mm              |
| Chuckfyrkantnyckel K            | 14 mm               |
| Styrningsdjup C                 | 6 mm                |
| Utvändig Ø A                    | 250 mm              |
| vikt                            | 31 kg               |
| Höjd med backar H <sub>2</sub>  | 135 mm              |
| styrnings-Ø B                   | 200 mm              |
| Höjd utan backar H <sub>1</sub> | 102 mm              |
| Norm                            | DIN 702-4           |
| Produktslag                     | Kombi-fyrbackschuck |