



## Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 250 mm, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	313232 2
GTIN	2050001929310
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspänning av råämnen.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

#### Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

#### OBS!:

Spännområde för nr 313115 – 313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	78 - 234 mm
för chucktyp Ø	250 mm
Produktnamnsattribut	Ø 250 mm
spårbredd D	12 mm
Hålavstånd b	40 mm

tapplängd A	20 mm
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar