

Garant**Stativ, för vändskärsstorlek längd×bredd: 1000X630mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431000 1000X630
GTIN	
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan jämnas ut med höjdställningsskruvar.

Underrede, profilstål, lackerat i RAL 9006 vit aluminium. Avläggningsyta av multiplex-bok.

Användningsdata:

Plattorna av naturlig granit nr 430190 – 430500 stöds på förutbestämda punkter (stålkuleinsatser).

- **För plattor upp till 630×630 mm. För uppställning på arbetsbänkar och dylikt är det lämpligast med de justerbara skruvdomkrafterna nr 373500.**
- **Lagerbeslaget kan justeras i höjd och gör att plattorna kan nivelleras (3-punkts kontakt och 2 stödskravar som skydd mot tippning)**

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002 strl 850.

Teknisk beskrivning

underredets bredd	750 mm
passar skivstorlek längd × bredd	1000X630 mm
underredets djup	560 mm

vikt	31 kg
underredets höjd	720 mm
bärförmåga per ytenhet	1000 kg
Material täckplatta	Boklaminat
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant).	900 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	780 mm
Höjdutjämning	25 mm
Produktslag	Underrede