

HOLEX**Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 20 mm, Gänga M × Längd L1: M10X25****Beställningsdata**

Ordernummer	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i Weldonhållare.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	18 mm
Effektiv längd L ₁	25 mm
L ₂	20,2 mm
Håldiameter D ₁	10,5 mm
totallängd L	80 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga