

**Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 20 mm, Gänga M × Längd L1: M6X25****Beställningsdata**

Ordernummer	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i Weldonhållare.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub>	6,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
totallängd L	75 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga