

**HOLEX****Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 20 mm, Gänga M × Längd L1: M10X97****Beställningsdata**

Ordernummer	301347 M10X97
GTIN	4062406107352
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:****Skafttolerans h6.****Användningsdata:**

För användning i Weldonhållare.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
L <sub>2</sub>	81,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	97 mm
totallängd L	152 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga