



Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 25 mm, Gänga M × Längd L1: M12X109



Beställningsdata

Ordernummer	301349 M12X109
GTIN	4062406107376
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Skafttolerans h6.

Användningsdata:

För användning i Weldonhållare.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	109 mm
L ₂	67 mm
Ø D ₂	21 mm
Håldiameter D ₁	12,5 mm
totallängd L	170 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga