



## Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning, Ø d = 25 mm, Gänga M × Längd L1: M12X40



### Beställningsdata

Ordernummer	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Skafttolerans h6.

#### Användningsdata:

För användning i Weldonhållare.

### Teknisk beskrivning

Effektiv längd L <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
totallängd L	101 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga