

Garant GRIDLINE

Stolpramar, Utdragslåda 20G djup, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935020 2000
GTIN	4062406107314
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stängerna är försedda med hål c/c 25 : 25 mm för infästning av lådor, utdragshyllor eller fackhyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjduitjämning och golvförankring.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Golförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Rambredd	53 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialjocklek	1,2 mm
Höjdställning i raster	25 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslåda 20G djup
Djup	580 mm
Produktslag	Stolpramar