



Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, Ø 200 mm, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	313231 2
GTIN	2050001929280
Artikelklass	33T

Beskrivning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För utvändig fastspänning, mycket lämplig för uppspänning av råämnen.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5, härdad.

Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

OBS!:

Spännområde för nr 313115 – 313137 som exempel. Spännstegets djup 25 mm.

Teknisk beskrivning

spännvidd	64 - 175 mm
för chucktyp Ø	200 mm
Produktnamnsattribut	Ø 200 mm
spårbredd D	10 mm
Hålavstånd b	40 mm

tapplängd A	20 mm
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar