



Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 2000X1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Artikelklass	46H

Beskrivning

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrums. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – särskilt diamantfinslipad för mätrummet.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusiv stål kuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stål gänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

planhet	0,006 mm
vikt	1320 kg
Tjocklek	220 mm

antal stålkuleinsatser	5
Norm	DIN 876
noggrannhet	00 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 200 mm	431710 200
Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande spetshöjd 150 mm	431710 150
Styr- och spänn- T-spårskena inklusive montering För plattlängd 2000 mm	431700 2000
Kullagerprisma par	431705