

Garant GRIDLINE

Stolpramar, Utdragslåda 24G djup, höjd: 2500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935025 2500
GTIN	4062406107451
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stängerna är försedda med hål c/c 25 : 25 mm för infästning av lådor, utdragshyllor eller fackhyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjduitjämning och golvförankring.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

Golförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!

Teknisk beskrivning

Rambredd	53 mm
höjd	2500 mm
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Höjdställning i raster	25 mm

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Utdragslåda 24G djup
Djup	680 mm
Produktslag	Stolpramar