

**Förlängning för kopierfräsar, Gänga M × A-mått: M12X40****Beställningsdata**

Ordernummer	301358 M12X40
GTIN	4062406107543
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaftet genomborrad för invändig kylmedelstillförsel.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M12
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
utkragningenslängd A-mått	40 mm
Utvändig-Ø D	21 mm
Invändig	ja
Produktslag	förlängningsstång